

Capatect OrCa-Spachtel

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	CT OrCa-Spachtel
Doorlopmenger	--
Doorlopmenger + wormpomp	--
Wormpomp	++
Mengpomp	--
Droog verspuiten	+

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

Noodzakelijke gegevens

	CT OrCa-Spachtel
Stroomaansluiting	naargelang het toestel**
Watersaansluiting	-
Min. waterdruk	-
Waterdoorstroom	-
Max. slanglengte	
- wormpomp	- max. 30 - 50 m
Slangdiameter	35 mm
Eindslang Ø (5-10 m)	25 mm
Rotor-stator-combinatie	naargelang het toestel:
- wormpomp	- vol vermogen
Compressor/luchtdruk	min. 600 l/min, min. 3 bar

Productgebonden spuitgegevens

	CT CarbonSpachtel	CT OrCa-Spachtel
Kleefpistool	ja	ja
Spuitkop	ja	ja
Toestel fijne pleister	ja	ja
Mengschroef	neen	neen
Namenger	neen	neen
Spuitmond	8 - 10 mm	8 - 10 mm

Beschikbare verpakkingen

kg **CT OrCa-Spachtel**

20 X



Opgelet: De doorvoerslangen voor het gewone gebruik voorspoelen met lijm of water!

Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes de doorvoerslang niet in directe zonnestralen laten staan. Recipiënten bijv. met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Standtijd maximaal 30 minuten tot verder werken, daar het materiaal anders in de slang hard kan worden.

Afdekmaatregelen zie algemene richtlijnen. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSW20

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2, in afgesloten ruimtes volgelaatsmasker met perslucht
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen
zie ook veiligheidsfiche	

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Zie informatie van de toestelafabrikant